




Cama dinámica serie DRX™

Es la estructura, no las barras

Las camas dinámicas DRX™ de Flexco están diseñadas con un objetivo simple: proteger la banda. La manera en que logramos ese objetivo es revolucionaria. Hemos diseñado una protección superior para toda la estructura de la banda- no solo para las barras. Los componentes resistentes, la construcción robusta y el mantenimiento conveniente hacen que nuestra línea sea más duradera y eficiente. La cama dinámica serie DRX™ lleva esta teoría al extremo con los amortiguadores de energía de impacto que reaccionan a las cargas más severas.



Características y beneficios

- **Protege la banda.** The Velocity Reduction Technology™, incluyendo los soportes de la barra de impacto y los amortiguadores de energía de impacto aseguran un nivel de protección sin comparación. Menos desgaste y daño a la banda, menos rebote y degradación del material y dos niveles de reducción de fuerza para amortiguar el impacto.
- **Opciones específicas por aplicación.** Perfectas para las zonas de caída más resistentes y de trabajo pesado de cualquier instalación, las camas dinámicas DRX pueden cubrir sus necesidades específicas.

Cama dinámica serie DRX™

Especificaciones y guías

- **Velocidad máxima de la banda**
5 m/s (1000 fpm)
- **Clasificación máxima de temperatura**
-40 °C a 82 °C (-40 °F a 180 °F)
- **Material de la barra de impacto**
polietileno UHMW, amortiguador de caucho y extrusión de aluminio
- **Disponible para anchos de banda**
900 a 2400 mm (36" a 96")
- **Clasificación de tonelaje**
Consulte la tabla de abajo
- **Energía de impacto**
DRX™ 3000
Peso máximo en bulto (kg) x peso de caída (m)
200 a 400 kg-m (1500 a 3000 lb-pies)
- DRX™ 4500
peso máximo en bulto (kg) x altura de caída (m)
200 a 600 kg-m (1500 a 4500 lb-pies)

Información para pedidos

| DRX3000 | | | | | | |
|----------------|------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Ancho de banda | | Clasificación de tonelaje (ton/hr) | Camas de 5', ángulo de caída 20° | | Camas de 5', ángulo de caída 35° | |
| mm | pulg | | Número de pedido | Código del artículo | Número de pedido | Código del artículo |
| 900 | 36 | 22,300 | DRXD-36-520 | 115010 | DRXD-36-535 | 115011 |
| 1050 | 42 | 28,700 | DRXD-42-520 | 76912 | DRXD-42-535 | 76919 |
| 1200 | 48 | 31,900 | DRXD-48-520 | 76913 | DRXD-48-535 | 76920 |
| 1350 | 54 | 38,300 | DRXD-54-520 | 76914 | DRXD-54-535 | 76921 |
| 1500 | 60 | 41,500 | DRXD-60-520 | 76915 | DRXD-60-535 | 76922 |
| 1800 | 72 | 44,700 | DRXD-72-520 | 76916 | DRXD-72-535 | 76923 |
| 2100 | 84 | 51,100 | DRXD-84-520 | 76917 | DRXD-84-535 | 76924 |
| 2400 | 96 | 63,900 | DRXD-96-520 | 76918 | DRXD-96-535 | 76925 |

Tiempo de entrega: 4 semanas


| DRX4500 | | | | | | |
|----------------|------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Ancho de banda | | Clasificación de tonelaje (ton/hr) | Camas de 5', ángulo de caída 20° | | Camas de 5', ángulo de caída 35° | |
| mm | pulg | | Número de pedido | Código del artículo | Número de pedido | Código del artículo |
| 900 | 36 | 22,300 | DRXDX-36-520 | 107569 | DRXDX-36-535 | 107570 |
| 1050 | 42 | 28,700 | DRXDX-42-520 | 107572 | DRXDX-42-535 | 107573 |
| 1200 | 48 | 31,900 | DRXDX-48-520 | 107575 | DRXDX-48-535 | 107576 |
| 1350 | 54 | 38,300 | DRXDX-54-520 | 107578 | DRXDX-54-535 | 107579 |
| 1500 | 60 | 41,500 | DRXDX-60-520 | 107581 | DRXDX-60-535 | 107582 |
| 1800 | 72 | 44,700 | DRXDX-72-520 | 107584 | DRXDX-72-535 | 107585 |
| 2100 | 84 | 51,100 | DRXDX-84-520 | 107587 | DRXDX-84-535 | 107588 |
| 2400 | 96 | 63,900 | DRXDX-96-520 | 107590 | DRXDX-96-535 | 107591 |

Tiempo de entrega: 4 semanas

Más información

La llave manual para camas de impacto será muy útil durante el mantenimiento y la instalación.

Una llave manual con 2 tamaños de dados comunes (19 mm y 24 mm, 3/4" y 15/16") para instalación y mantenimiento de las camas de impacto.



Llave manual para camas de impacto

| Número de pedido | Código del artículo |
|------------------|---------------------|
| HW-IMPB | 76939 |

Tiempo de entrega: 1 día hábil

Visite www.flexco.com para conocer otros productos y ubicaciones de Flexco o para buscar un distribuidor autorizado.